I över tio år har LAPP framgångsrikt utvecklat produkter för förbindning av solcellssystem. Här presenterar vi våra ”high runners”, som vi erbjuder direkt från vårt lager till mycket konkurrenskraftiga priser.

Solcellskabel H1Z2Z2-K

- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Väder- och UV-beständig samt med 25 års förväntad livslängd enligt EN 50618
- Tålig mot mekanisk påverkan
- Temperaturområde: -40°C till +120°C
- CPR brandklass Dca-s2-d2-a1. Godkänd för installation i byggnader.

”High runners”

E-NR	ART NR	BENÄMNING	YTTERDIAMETER (mm)	CPR
0523390	1023759	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X4 SVART	5,5	Dca-s2-d2-a1
0523400	1023760	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X6 SVART	6,0	Dca-s2-d2-a1
0523410	1023761	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X10 SVART	7,1	Dca-s2-d2-a1
0523420	1023774	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X4 RÖD	5,5	Dca-s2-d2-a1
0523430	1023775	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X6 RÖD	6,0	Dca-s2-d2-a1
0523440	1023776	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X10 RÖD	7,1	Dca-s2-d2-a1
0523450	1023789	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X4 BLÅ	5,5	Dca-s2-d2-a1
0523460	1023790	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X6 BLÅ	6,0	Dca-s2-d2-a1
0523470	1023791	H1Z2Z2-K OPTIMERAD VERSION 1X10 BLÅ	7,1	Dca-s2-d2-a1

Solcellskabel ÖLFLEX® SOLAR XLWP

- Tål långvarig förläggning i vatten (platta tak, rör i mark)
- Halogenfri och med bra brandegenskaper
- Ozon- och väderresistent enligt EN 50396 och EN 50618
- Ledararea i sortimentet: 4 mm²–16 mm², två färger, svart/svart med röd rand
- Temperaturområde: -40°C till +120°C (+90°C enligt EN 50618).

”High runners”

E-NR	ART NR	BENÄMNING	YTTERDIAMETER (mm)	CPR
0523300	1023601	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 SVART	5,8	Eca
0523310	1023602	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 SVART	6,4	Eca
0523340	1023621	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x4 SVART/RÖD	5,8	Eca
0523350	1023622	ÖLFLEX® SOLAR XLWP 1x6 SVART/RÖD	6,4	Eca

PRODUKTER FÖR **SOLCELLER**

SUNTUBE, solcellskabel med ytterhölje

- Du slipper dra ledarna i en skyddsslang
- Halogenfri
- UV-beständig
- Temperaturområde: -30°C till +70°C
- Ledararea: 6 mm², 4 mm² på förfrågan
- Uppbyggd av H1Z2Z2-K och överdragen med coating.

"High runners"

ART NR	BENÄMNING	CPR
83084588	SUNTUBE Ellipse 2x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084589	SUNTUBE Elipse 2x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1
83084590	SUNTUBE Rund 2x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084591	SUNTUBE Rund 2x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1
83084592	SUNTUBE Rund 3x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084593	SUNTUBE Rund 3x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1
83084596	SUNTUBE Rund 4x6 SVART	Dca-s2-d2-a1
83084597	SUNTUBE Rund 4x6 RÖD	Dca-s2-d2-a1

EPIC® SOLAR

- Vädertåliga kontaktdonssystem
- Lågt kontaktmotstånd för effektiv kraftöverföring
- Krimpanslutning för säker fältinstallation
- Splitterversion för parallellkoppling
- Totala sortimentet: 2,5 mm²–16 mm²
- Chassikontakter för paneler och skåp
- Temperaturområde 4Plus: -40°C till +105°C
- Temperaturområde Splitter: -40°C till +85°C.

4PLUS M

4PLUS F

SPLITTER MFF

SPLITTER FMM

"High runners"

E-NR	ART NR	BENÄMNING
5142045	44428235	EPIC® SOLAR 4Plus M HANE 4...6 mm²
5142051	44428236	EPIC® SOLAR 4Plus F HONA 4...6 mm²
5142042	44428226	EPIC® SOLAR 4 Splitter MFF
5142043	44428227	EPIC® SOLAR 4 Splitter FMM

SKINTOP® SOLAR

- Ozon- och väderbeständig plastförskruvning
- Vibrationsskydd samt dragavlastning
- M12 och M16 gänga
- Hög brandklassning enligt UL 94V-0/94-5VA
- Temperaturområde: -40°C till +100°C (plus +125°C).

"High runners"

E-NR	ART NR	BENÄMNING	KABELDIAMETER (mm)
1477169	53113300	SKINTOP® SOLAR M12	3,5–7
1477170	53113310	SKINTOP® SOLAR M16	7–9
1477171	53113321	SKINTOP® SOLAR plus M12	3,5–7
1477172	53113331	SKINTOP® SOLAR plus M16	7–9

PRODUKTER FÖR **SOLCELLER**

SKINTOP® kontramutter

”High runners”

E-NR	ART NR	BENÄMNING	FÖRPACKNING (ST)
1476880	53119100	SKINTOP® GMP-GL KONTRAMUTTER M12	100
1476881	53119110	SKINTOP® GMP-GL KONTRAMUTTER M16	100

UV-beständiga buntband

- Polyamid 6.6 UV-beständiga buntband
- UV-beständiga enligt EN 62275 metod A
- Minst 15 års livslängd i skandinaviska förhållanden.

”High runners”

ART NR	BENÄMNING SAMT MÅTT (MM)	FÖRPACKNING (ST)
83871385	BUNTBAND 100 ST SVART UV 200X4,8	100
83871386	BUNTBAND 100 ST SVART UV 290X4,5	100
83871387	BUNTBAND 100 ST SVART UV 365X7,5	100

Varningsskyltar för solcellsmontage

- Väderbeständiga varningsetiketter
- Material: Vinyl
- Temperaturområde: -40°C till +80°C
- Hög vidhäftning
- Finns i fler varianter och material.

”High runners”

ART NR	BENÄMNING	ANTAL
83880515	Märkningskit 1 Solceller	
Består av:		
83880466	Frånskiljare 150x103	1
83880526	Elkoppl.Anl. 50x35 dekal	1
83880480	VX Spän. satt 103x150	1
83880481	VX Spän. satt 52x75	1
83880479	App. Spän. satt 52x75	2
83880477	DC-Frånskiljare 52x75	1
83880469	PV 103x150 dekal	1
83880470	PV 52x75 dekal	1

Support
0155-
777 80

LAPP Miltronic AB
Box 1022, 611 29 Nyköping · Besök: Kungshagsvägen 7
Telefon: 0155 777 00 · www.lapp.se

LAPP